










# 接线端子


## 螺钉卡箍连接 - SNK 系列

| 型号   | 线径 IEC | 厚度     | 电流    | 接线端子             |         |     |                    |     | 短路条 - IP20       |      |                    |     | 端板  |    |                    |     |
|--|--------|--------|-------|------------------|---------|-----|--------------------|-----|------------------|------|--------------------|-----|-----|----|--------------------|-----|
|  |        |        |       | 型号               | 颜色      | 功能  | 订货号                | 包装数 | 型号               | 路数   | 订货号                | 包装数 | 型号  | 颜色 | 订货号                | 包装数 |
| <b>标准型和接地型接线端子</b>   |        |        |       |                  |         |     |                    |     |                  |      |                    |     |     |    |                    |     |
|    | 4 mm²  | 5.2 mm | 32 A  | <b>ZS4</b>       | 灰色      | 标准型 | 1SNK 505 010 R0000 | 50  | <b>JB5 - 2</b>   | 2 路  | 1SNK 905 302 R0000 | 50  | ES4 | 深灰 | 1SNK 505 910 R0000 | 20  |
| <b>ZS4...</b>  |        |        |       | <b>ZS4 - BL</b>  | 蓝色      | 标准型 | 1SNK 505 020 R0000 | 50  | <b>JB5 - 3</b>   | 3 路  | 1SNK 905 303 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       | <b>ZS4 - PE</b>  | 绿色 / 黄色 | 接地型 | 1SNK 505 150 R0000 | 20  | <b>JB5 - 4</b>   | 4 路  | 1SNK 905 304 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB5 - 5</b>   | 5 路  | 1SNK 905 305 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB5 - 10</b>  | 10 路 | 1SNK 905 310 R0000 | 30  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB5 - 50</b>  | 50 路 | 1SNK 905 350 R0000 | 10  |     |    |                    |     |
|    | 6 mm²  | 6 mm   | 41 A  | <b>ZS6</b>       | 灰色      | 标准型 | 1SNK 506 010 R0000 | 50  | <b>JB6 - 2</b>   | 2 路  | 1SNK 906 302 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
| <b>ZS6...</b>  |        |        |       | <b>ZS6 - BL</b>  | 蓝色      | 标准型 | 1SNK 506 020 R0000 | 50  | <b>JB6 - 3</b>   | 3 路  | 1SNK 906 303 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       | <b>ZS6 - PE</b>  | 绿色 / 黄色 | 接地型 | 1SNK 506 150 R0000 | 20  | <b>JB6 - 4</b>   | 4 路  | 1SNK 906 304 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB6 - 5</b>   | 5 路  | 1SNK 906 305 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB6 - 10</b>  | 10 路 | 1SNK 906 310 R0000 | 20  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB6 - 50</b>  | 50 路 | 1SNK 906 350 R0000 | 10  |     |    |                    |     |
|    | 10 mm² | 8 mm   | 57 A  | <b>ZS10</b>      | 灰色      | 标准型 | 1SNK 508 010 R0000 | 50  | <b>JB8 - 2</b>   | 2 路  | 1SNK 908 302 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
| <b>ZS10...</b>   |        |        |       | <b>ZS10 - BL</b> | 蓝色      | 标准型 | 1SNK 508 020 R0000 | 50  | <b>JB8 - 3</b>   | 3 路  | 1SNK 908 303 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       | <b>ZS10 - PE</b> | 绿色 / 黄色 | 接地型 | 1SNK 508 150 R0000 | 20  | <b>JB8 - 4</b>   | 4 路  | 1SNK 908 304 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB8 - 5</b>   | 5 路  | 1SNK 908 305 R0000 | 40  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB8 - 10</b>  | 10 路 | 1SNK 908 310 R0000 | 20  |     |    |                    |     |
|    | 16 mm² | 10 mm  | 76 A  | <b>ZS16</b>      | 灰色      | 标准型 | 1SNK 510 010 R0000 | 50  | <b>JB10 - 2</b>  | 2 路  | 1SNK 910 302 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
| <b>ZS16...</b>   |        |        |       | <b>ZS16 - BL</b> | 蓝色      | 标准型 | 1SNK 510 020 R0000 | 50  | <b>JB10 - 3</b>  | 3 路  | 1SNK 910 303 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       | <b>ZS16 - PE</b> | 绿色 / 黄色 | 接地型 | 1SNK 510 150 R0000 | 20  | <b>JB10 - 4</b>  | 4 路  | 1SNK 910 304 R0000 | 40  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB10 - 5</b>  | 5 路  | 1SNK 910 305 R0000 | 30  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB10 - 10</b> | 10 路 | 1SNK 910 310 R0000 | 20  |     |    |                    |     |
| <b>封闭式端子 (无需端板)</b>  |        |        |       |                  |         |     |                    |     |                  |      |                    |     |     |    |                    |     |
|  | 35 mm² | 16 mm  | 125 A | <b>ZS35</b>      | 灰色      | 标准型 | 1SNK 516 010 R0000 | 20  | <b>JB16 - 2</b>  | 2 路  | 1SNK 916 302 R0000 | 10  |     |    |                    |     |
| <b>ZS35...</b>   |        |        |       | <b>ZS35 - BL</b> | 蓝色      | 标准型 | 1SNK 516 020 R0000 | 20  | <b>JB16 - 3</b>  | 3 路  | 1SNK 916 303 R0000 | 10  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       | <b>ZS35 - PE</b> | 绿色 / 黄色 | 接地型 | 1SNK 516 150 R0000 | 20  | <b>JB16 - 4</b>  | 4 路  | 1SNK 916 304 R0000 | 10  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB16 - 5</b>  | 5 路  | 1SNK 916 305 R0000 | 10  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB16 - 10</b> | 10 路 | 1SNK 916 310 R0000 | 10  |     |    |                    |     |
|  | 70 mm² | 22 mm  | 192 A | <b>ZS70</b>      | 灰色      | 标准型 | 1SNK 522 010 R0000 | 10  | <b>JB22 - 2</b>  | 2 路  | 1SNK 922 302 R0000 | 5   |     |    |                    |     |
| <b>ZS70...</b>   |        |        |       | <b>ZS70 - BL</b> | 蓝色      | 标准型 | 1SNK 522 020 R0000 | 10  | <b>JB22 - 3</b>  | 3 路  | 1SNK 922 303 R0000 | 5   |     |    |                    |     |
|  |        |        |       | <b>ZS70 - PE</b> | 绿色 / 黄色 | 接地型 | 1SNK 522 150 R0000 | 10  | <b>JB22 - 5</b>  | 5 路  | 1SNK 922 305 R0000 | 5   |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB22 - 10</b> | 10 路 | 1SNK 922 310 R0000 | 5   |     |    |                    |     |
|  | 95 mm² | 26 mm  | 232 A | <b>ZS95</b>      | 灰色      | 标准型 | 1SNK 526 010 R0000 | 10  | <b>JB26 - 2</b>  | 2 路  | 1SNK 926 302 R0000 | 5   |     |    |                    |     |
| <b>ZS95...</b>   |        |        |       | <b>ZS95 - BL</b> | 蓝色      | 标准型 | 1SNK 526 020 R0000 | 10  | <b>JB26 - 3</b>  | 3 路  | 1SNK 926 303 R0000 | 5   |     |    |                    |     |
|  |        |        |       | <b>ZS95 - PE</b> | 绿色 / 黄色 | 接地型 | 1SNK 526 150 R0000 | 10  | <b>JB26 - 5</b>  | 5 路  | 1SNK 926 305 R0000 | 5   |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB26 - 10</b> | 10 路 | 1SNK 926 310 R0000 | 5   |     |    |                    |     |
| <b>双层接线端子</b>  |        |        |       |                  |         |     |                    |     |                  |      |                    |     |     |    |                    |     |
|  | 4 mm²  | 5.2 mm | 29 A  | <b>ZS4 - D2</b>  | 灰色      | 标准型 | 1SNK 505 210 R0000 | 50  | <b>JB5 - 2</b>   | 2 路  | 1SNK 905 302 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
| <b>ZS4-D2...</b>   |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB5 - 3</b>   | 3 路  | 1SNK 905 303 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB5 - 4</b>   | 4 路  | 1SNK 905 304 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB5 - 5</b>   | 5 路  | 1SNK 905 305 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB5 - 10</b>  | 10 路 | 1SNK 905 310 R0000 | 30  |     |    |                    |     |
|  | 6 mm²  | 6 mm   | 41 A  | <b>ZS6 - D2</b>  | 灰色      | 标准型 | 1SNK 506 210 R0000 | 50  | <b>JB6 - 2</b>   | 2 路  | 1SNK 906 302 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
| <b>ZS6-D2...</b>   |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB6 - 3</b>   | 3 路  | 1SNK 906 303 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB6 - 4</b>   | 4 路  | 1SNK 906 304 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB6 - 5</b>   | 5 路  | 1SNK 906 305 R0000 | 50  |     |    |                    |     |
|  |        |        |       |                  |         |     |                    |     | <b>JB6 - 10</b>  | 10 路 | 1SNK 906 310 R0000 | 20  |     |    |                    |     |



# 接线端子

## 螺钉卡箍连接 - SNK 系列

| 通用附件   |        |           |        |    |  |                    |            |       |     |                    |    |
|--|--------|-----------|--------|----|--|--------------------|------------|-------|-----|--------------------|----|
| 型号   | 导轨     | 厚度        | 颜色     | 说明 | 订货号  | 包装数                | 型号         | 颜色    | 订货号 | 包装数                |    |
| <b>终端固定器</b>   |        |           |        |    |  |                    | <b>标记座</b> |       |     |                    |    |
|    | BAM3   | DIN3-TH35 | 10 mm  | 深灰 | 终端固定器  | 1SNK 900 001 R0000 | 50         | LH    | 深灰  | 1SNK 900 605 R0000 | 50 |
|    | BAZH1  | DIN3-TH35 | 10 mm  | 深灰 | 大型终端固定器 (适用于双层和额定线径16mm <sup>2</sup> 以上的标准型接线端子) | 1SNK 900 102 R0000 | 20         | LH-R1 | 深灰  | 1SNK 900 607 R0000 | 50 |
| <b>电流隔板</b>  |        |           |        |    |  |                    |            |       |     |                    |    |
|    | CS     |           |        | 深灰 | 适用于16mm <sup>2</sup> 以下接线端子 (无间距损耗)              | 1SNK 900 101 R0000 | 20         |       |     |                    |    |
|    | CS-R1  | DIN3-TH35 | 3 mm   | 深灰 | 适用于35mm <sup>2</sup> 以下接线端子                      | 1SNK 900 103 R0000 | 20         |       |     |                    |    |
| <b>测试适配器</b>   |        |           |        |    |  |                    |            |       |     |                    |    |
|    | TP2    |           |        | 深灰 | 适用测试插头 Ø 2 或 2.3 mm                              | 1SNK 900 203 R0000 | 20         |       |     |                    |    |
|  | TP4    |           |        | 深灰 | 适用测试插头 Ø 4 mm                                    | 1SNK 900 205 R0000 | 20         |       |     |                    |    |
| <b>测试连接器 (线径: 1.5mm<sup>2</sup> IEC 标准)</b>  |        |           |        |    |  |                    |            |       |     |                    |    |
|   | TC5    |           | 5.2 mm | 深灰 | 测试连接器  | 1SNK 900 200 R0000 | 20         |       |     |                    |    |
|  | TC5-R1 |           | 5.2 mm | 深灰 | 终端模块测试连接器  | 1SNK 900 201 R0000 | 20         |       |     |                    |    |
| <b>保护盖</b>   |        |           |        |    |  |                    |            |       |     |                    |    |
|  | PL5    |           | 5.2 mm | 透明 | “带电回路”指示   | 1SNK 900 618 R0000 | 20         |       |     |                    |    |
|  | PL6    |           | 6 mm   |    |  | 1SNK 900 619 R0000 | 20         |       |     |                    |    |
|  | PL8    |           | 8 mm   |    |  | 1SNK 900 620 R0000 | 20         |       |     |                    |    |
|  | PL10   |           | 10 mm  |    |  | 1SNK 900 621 R0000 | 10         |       |     |                    |    |
|  | PL16   |           | 16 mm  |    |  | 1SNK 900 622 R0000 | 10         |       |     |                    |    |
| <b>保护盖</b>   |        |           |        |    |  |                    |            |       |     |                    |    |
|  | CO     |           | 1 m    | 透明 | 长度 1 m   | 1SNK 900 604 R0000 | 1          |       |     |                    |    |
| <b>保护盖套件</b>   |        |           |        |    |  |                    |            |       |     |                    |    |
|  | KCO    |           |        | 深灰 | 2个 BAZH1 终端固定器 (带2个密封工具)                         | 1SNK 900 624 R0000 | 1          |       |     |                    |    |

# 接线端子

## 螺钉卡箍连接 - SNK 系列

|  | 通用附件               |        |         |                    |             |   |                    |     |
|--|--------------------|--------|---------|--------------------|-------------|---|--------------------|-----|
|  | 型号                 | 厚度     | 颜色      | 订货号                | 包装数         | 型号  | 订货号                | 包装数 |
| <b>自粘贴标志条 - A5</b> (可使用普通台式打印机打印)  |                    |        |         |                    |             | <b>保护罩 (用于SAT...)</b>   |                    |     |
|  | SAT5               | 5.2 mm | 白色 - 空白 | 1SNK 900 614 R0000 | 5           | PROCAP5   | 1SNK 900 609 R0000 | 20  |
|  | SAT6               | 6 mm   | 白色 - 空白 | 1SNK 900 615 R0000 | 5           | PROCAP6   | 1SNK 900 612 R0000 | 20  |
|  | SAT8               | 8 mm   | 白色 - 空白 | 1SNK 900 616 R0000 | 5           | PROCAP8   | 1SNK 900 613 R0000 | 20  |
| <b>标志卡</b> (要使用ABB的标志号打印机打印)   | (与接线端子和终端固定器宽度相匹配) |        |         |                    | <b>标志系统</b> |   |                    |     |
|  | 5.2 mm             | 6 mm   | 8 mm    | > 8 mm             |             |   |                    |     |
|  | MC512PA            | ●      | ●       | ●                  | ●           | 白色 - 空白标志卡  | 1SNK 140 000 R0000 | 22  |
|  | MC612PA            |        | ●       | ●                  | ●           | 白色 - 空白标志卡  | 1SNK 150 000 R0000 | 22  |
|  | MC812PA            |        |         | ●                  | ●           | 白色 - 空白标志卡  | 1SNK 160 000 R0000 | 22  |
|  |                    |        |         |                    |             | <br>标志号打印机: AMS 500<br><br>热转印打印机: HTP500 |                    |     |

### 白色打字标志卡 (订货时, 必须同时注明所需打字内容)

| 型号                           | 适用端子厚度 | 最小包装数 |
|------------------------------|--------|-------|
| MC512PA(Customized) / 100pcs | 5.2 mm | 1     |
| MC612PA(Customized) / 100pcs | 6 mm   | 1     |
| MC812PA(Customized) / 100pcs | 8 mm   | 1     |

#### 例: MC512(customized) / 100pcs, 3张

\*所需的打字的总数量除以100, 然后取整, 即为该订货数量。

打字内容: MC512 PA (1-10) H x 28: 在MC512PA的空白标志卡上水平打字, 从1至10, 共打印28套。

MC512 PA (21-30) V x 2: 在MC512PA的空白标志卡上垂向打字, 从21至30, 共打印2套。

\*在订单的备注栏中, 必须注明打字内容, 上面的打字内容共 300 个小标记号, 取整后订购 3 张即可。