

MINI FIX^{Li-ion} 1000

...macht es *fix*. Und fertig!



ABB

Ergonomie, Kraft und Ausdauer. Power-Schraubendreher mit Li-Ionen Technik.

- + 485 Gramm Gewicht inkl. Akku
- + Maximales Drehmoment von 4,4 Nm
- + 1,5 Ah Li-Ionen Akku
- + Keine Selbstentladung
- + Kein Memory-Effekt
- + Einstellbare Abschaltkupplung in 21 Stufen, 0,3 – 3 Nm
- + Knickbar, Stab- oder Pistolenform möglich
- + Getriebeblockierung für das manuelle Anziehen von Schrauben bis max. 15 Nm
- + Eingebaute und zuschaltbare LED Leuchte
- + Schnellladegerät (30 Min.), auch für Akku des minifix® 210 verwendbar

GEWICHT INKL. AKKU

485 g

Technische Daten:

Gewicht:

485 Gramm, inkl. Akku

Länge:

276 mm

Akku:

2 x 3,6 V / 1,5 Ah Li-Ionen

Ladezeit:

30 Minuten

Maximales Drehmoment:

4,4 Nm

Drehmomenteinstellung:

Abschaltkupplung in 21 Stufen von 0,3 bis 3 Nm.

Drehzahl:

low 200 U/min., high 600 U/min

Werkzeugaufnahme:

Sechskant Schnellaufnahme 1/4" (6,35 mm)

Über Schnellspannfutter (Zubehör):

Bohrer 1 – 10 mm

Über Schlüsselspannfutter (Zubehör):

Bohrer 0,5 – 6,5 mm



STAB- UND PISTOLENFORM

MINI FIX^{Li-Ion} 1000

...macht es *fix*. Und fertig!



LED LEUCHTE



2 AKKUS

1,5 Ah
Li-Ion

DREHMOMENT MAX.

4,4 Nm

DREHZAHL

600 U/min



**SCHNELLLADEGERÄT FÜR AKKU Minifix 1000
UND minifix® 210**

Auswahltabelle



Bit-Box 73 mm



SDZ-Bohrerset 2-6



SDZ-Nussbox 4-13



SDF-BF



SDZ-SSBF 1000

Bezeichnung	Bestellangaben	bbn 40 13232 EAN	Preis 1 Stück €	Preis- grup- pe	Verp.- ein- St.
	Kurzbezeichnung	Erzeugnis-Nr.			
Werkzeug-Set im Karton bestehend aus: 1 x Minifix 1000, 2 x Li-Ion Akku SDF 1000, 1 x Ladegerät LG 1000	Minifix 1000	GH V048 1000 R0001	76203 1	215,00	22 1
Li-Ion Akku 3,6 V/1,5 Ah	SDF-AK 1000	GH V048 1000 R0021	76205 5	45,00	22 1
Ladegerät für SDF-AK 1000 und für SDF-AK 210	SDF-LG 1000	GH V048 1000 R0011	76204 8	85,00	22 1

Zubehör: Ideal für Minifix 1000 und minifix® 210

Bit-Set Schlitz/Kreuz in Box 6-teilig 73 mm 6 Bits 73 mm Schlitz: 3,5; 5,5; Kreuz: PH1; PH2; PZ1; PZ2	SDZ-Bitbox 3/73	GH V048 6091 R8005	57437 4	20,50	22 1
Bit-Set Torx 6-teilig 73 mm 6 Bits 73 mm Torx: T10; T15; T20; T25; T30; T40	SDZ-Bitbox Torx/73	GH V048 6091 R8006	57439 8	21,80	22 1
Profi Spiralbohrer-Box 1/4" E 6,3 mit 1/4" Sechskantschaft (E 6,3) 5 Spiralbohrer im Set mit Bitaufnahme 2,0 x 60; 3,0 x 70; 4,0 x 75; 5,0 x 85; 6,0 x 95	SDZ-Bohrerset 2-6	GH V048 6392 R0001	-	26,40	22 1
Profi Gewinde Box 1/4" mit Bohrer M3 – M10 mit 1/4" Sechskantschaft (E 6,3) Gewindebohrerbits-Box mit passenden Spiralbohrer-Bits Gew. M3, M4, M5, M6, M8, M10 SpiBo 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5	SDZ-GBS	GH V048 6492 R0002	-	82,60	22 1
1/4" Nuss-Box mit 1/4" Sechskantschaft (E 6,3) 8 Steckschlüssel: 4 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 10 mm; 13 mm Adapter E 6,3 - 47 mm lang	SDZ-Nussbox 4-13	GH V048 6091 R8007	57441 1	21,50	22 1
Bohrfutter 0,5 – 6 mm mit 1/4" Sechskantschaft	SDF-BF	GH V048 2020 R0001	56490 3*	26,60	22 1
Schnellspannbohrfutter 1 – 10 mm mit 1/4" Sechskantschaft	SDZ-SSBF 1000	GH V048 5499 R0002	22722 1**	44,25	22 1

* bbn-Nr. 40 12233

** bbn-Nr. 40 19208



STRIEBEL & JOHN
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

Druck Nr. 2GDC 040 014 L0101

ABB Stotz-Kontakt/Striebel & John Vertriebsgesellschaft mbH

Telefon (0180) 5 69 20 02 (0,14 c/Min.)
Telefax (0180) 5 69 30 03

Postfach 10 12 69, 69002 Heidelberg
Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg

E-mail: asj.vertriebsservice@de.abb.com
Internet: www.abb.de/asj

Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen.