



TALEXKengine

Mehr als nur LED



3000K

Warmweiß



4200K

Neutralweiß



6500K

Tageslichtweiß

Produktübersicht

Bestellangaben		Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Betriebsspannung	Farbtemperatur (K°)	Linse°	Farbwiedergabefaktor (Ra)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
Kurzbezeichnung	Erzeugnis-Nr.								
LED LE600 4P DL 30°-24V	GZAH 885 101 P0060	14,30	420	24 V	6500	30°	75	604	0,3
LED LE600 4P DL 60°-24V	GZAH 885 102 P0060	14,30	420	24 V	6500	60°	75	604	0,3
LED LE600 4P DL 90°-24V	GZAH 885 103 P0060	14,30	420	24 V	6500	90°	75	604	0,3
LED LE600 4P NW 30°-24V	GZAH 885 104 P0060	14,30	350	24 V	4200	30°	80	604	0,3
LED LE600 4P NW 60°-24V	GZAH 885 105 P0060	14,30	350	24 V	4200	60°	80	604	0,3
LED LE600 4P NW 90°-24V	GZAH 885 106 P0060	14,30	350	24 V	4200	90°	80	604	0,3
LED LE600 4P WW 30°-24V	GZAH 885 107 P0060	14,30	320	24 V	3000	30°	80	604	0,3
LED LE600 4P WW 60°-24V	GZAH 885 108 P0060	14,30	320	24 V	3000	60°	80	604	0,3
LED LE600 4P WW 90°-24V	GZAH 885 109 P0060	14,30	320	24 V	3000	90°	80	604	0,3
LED LE1000 6P DL 30°-24V	GZAH 885 110 P0100	21,40	700	24 V	6500	30°	75	1004	0,5
LED LE1000 6P DL 60°-24V	GZAH 885 111 P0100	21,40	700	24 V	6500	60°	75	1004	0,5
LED LE1000 6P DL 90°-24V	GZAH 885 112 P0100	21,40	700	24 V	6500	90°	75	1004	0,5
LED LE1000 6P NW 30°-24V	GZAH 885 113 P0100	21,40	580	24 V	4200	30°	80	1004	0,5
LED LE1000 6P NW 60°-24V	GZAH 885 114 P0100	21,40	580	24 V	4200	60°	80	1004	0,5
LED LE1000 6P NW 90°-24V	GZAH 885 115 P0100	21,40	580	24 V	4200	90°	80	1004	0,5
LED LE1000 6P WW 30°-24V	GZAH 885 116 P0100	21,40	530	24 V	3000	30°	80	1004	0,5
LED LE1000 6P WW 60°-24V	GZAH 885 117 P0100	21,40	530	24 V	3000	60°	80	1004	0,5
LED LE1000 6P WW 90°-24V	GZAH 885 118 P0100	21,40	530	24 V	3000	90°	80	1004	0,5
LED LE1200 7P DL 30°-24V	GZAH 885 119 P0120	25,00	840	24 V	6500	30°	75	1204	0,6
LED LE1200 7P DL 60°-24V	GZAH 885 120 P0120	25,00	840	24 V	6500	60°	75	1204	0,6
LED LE1200 7P DL 90°-24V	GZAH 885 121 P0120	25,00	840	24 V	6500	90°	75	1204	0,6
LED LE1200 7P NW 30°-24V	GZAH 885 122 P0120	25,00	700	24 V	4200	30°	80	1204	0,6
LED LE1200 7P NW 60°-24V	GZAH 885 123 P0120	25,00	700	24 V	4200	60°	80	1204	0,6
LED LE1200 7P NW 90°-24V	GZAH 885 124 P0120	25,00	700	24 V	4200	90°	80	1204	0,6
LED LE1200 7P WW 30°-24V	GZAH 885 125 P0120	25,00	640	24 V	3000	30°	80	1204	0,6
LED LE1200 7P WW 60°-24V	GZAH 885 126 P0120	25,00	640	24 V	3000	60°	80	1204	0,6
LED LE1200 7P WW 90°-24V	GZAH 885 127 P0120	25,00	640	24 V	3000	90°	80	1204	0,6
LED LE1500 9P DL 30°-24V	GZAH 885 128 P0150	32,10	1050	24 V	6500	30°	75	1504	0,7
LED LE1500 9P DL 60°-24V	GZAH 885 129 P0150	32,10	1050	24 V	6500	60°	75	1504	0,7
LED LE1500 9P DL 90°-24V	GZAH 885 130 P0150	32,10	1050	24 V	6500	90°	75	1504	0,7
LED LE1500 9P NW 30°-24V	GZAH 885 131 P0150	32,10	870	24 V	4200	30°	80	1504	0,7
LED LE1500 9P NW 60°-24V	GZAH 885 132 P0150	32,10	870	24 V	4200	60°	80	1504	0,7
LED LE1500 9P NW 90°-24V	GZAH 885 133 P0150	32,10	870	24 V	4200	90°	80	1504	0,7
LED LE1500 9P WW 30°-24V	GZAH 885 134 P0150	32,10	800	24 V	3000	30°	80	1504	0,7
LED LE1500 9P WW 60°-24V	GZAH 885 135 P0150	32,10	800	24 V	3000	60°	80	1504	0,7
LED LE1500 9P WW 90°-24V	GZAH 885 136 P0150	32,10	800	24 V	3000	90°	80	1504	0,7

Produktübersicht der Vorschaltgeräte (für den Betrieb der LED notwendig)

Bestellangaben		Hinweise	Leistung	Länge x Breite x Höhe
Kurzbezeichnung	Erzeugnis-Nr.			
LED 0001 K010 230/24V	GZAH 883 101 P0024		10 W	45 x 32 x 27
LED 0010 K301 230-240/24V	GZAH 883 106 P0024		10 W	194 x 20 x 20
LED 0010 K001 220-240/24V	GZAH 883 104 P0024		10 W	76 x 36 x 18
LED 0025 K220 120-240/24V	GZAH 883 109 P0024		25 W	133 x 40 x 31
LED 0025 K201 24V	GZAH 883 108 P0024		25 W	167 x 42 x 31
LED 0100 K240 120-240/24V	GZAH 883 115 P0024		100 W	230 x 65 x 40
LED 0025 K210 24V DALI	GZAH 883 201 P0025	dimmbar über Taster oder DALI Signal	25 W	167 x 42 x 31
LED C001 PWM-Dimmer	GZAH 883 204 P0001	Dimmer 0 – 10 V	(max. 3 x 48 W)*	167 x 42 x 31

*Bei LED C001 wird ein LED Konverter (K240) zum Betrieb benötigt.

Produktübersicht TALEXX Zubehör

Bestellangaben		Material	Farbe	Höhe x Breite x Länge	Verp.-einheit
Kurzbezeichnung	Erzeugnis-Nr.				
Z161 RZ Montageplatte	GZAH 882 308 P0161	PMMA	weiß	6,5 x 18,7 x 33,5	100
LED Montagehalterung – schwenkbar	GZAH 882 309 P0001	Stahl 1.4301	geschliffen natur	20 x 26 x 16	10



Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen.

ABB Stotz-Kontakt/Striebel & John
Vertriebsgesellschaft mbH (ASJ)

Postfach 10 12 69, 69002 Heidelberg
 Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg
 Telefon (01 80) 5 69 20 02
 Telefax (01 80) 5 69 30 03

E-mail: asj.vertriebsservice@de.abb.com
 Internet: www.abb.de/asj

Druck Nr. 2CDC 030 026 D0101