

ABB Akkuwerkzeuge Zubehör

Einzelbits 25 mm und 73 mm;

Torx, Philips, Pozidrive und Schlitz

siehe Programmübersicht Akkuwerkzeuge von ABB

Bit-Set in Box, 25 mm mit Magnethalter

6-teilig mit Magnethalter

6 Bits 25 mm:

Schlitz: 3,5; 5,0;

Kreuz: PH1; PH2; PZ1; PZ2

1 Magnethalter

SDZ-Bitbox 1

GH V048 6091 R8001

Bit-Set Torx

6-teilig mit Magnethalter

6 Bits 25 mm:

Torx: T10; T15; T20; T25; T30; T40

1 Magnethalter

SDZ-Bitbox Torx

GH V048 6091 R8002

Bit-Set Inbus/Torx

12-teilig mit Magnethalter

12 Bits 25 mm:

Inbus: SW 2,0; SW 2,5; SW 3; SW 4;

SW 5; SW 6

Torx: T10; T15; T20; T25; T30; T40

1 Magnethalter

SDZ-Bitbox SW-T

GH V048 6091 R8004

Bit-Set groß

12-teilig mit Magnethalter

12 Bits 25 mm:

Schlitz: 3; 3,5; 4; 5; 6; 8

Kreuz: PH1; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ3

1 Magnethalter

SDZ-Bitbox 2

GH V048 6091 R8003

Magnethalter für Bit 1/4" (E6,3)

SDF-SS 2 H

GH V048 2011 R0002

Schnellwechsel-Adapter

mit Verriegelung

mit 1/4" Sechskantschaft (E6,3)

SDZ-Bithalter

GH V048 6091 R0033

Stufenbohrer HSS Gr. 1

mit 1/4" Sechskantschaft (E6,3)

Bohrbereich 4,0 – 20,0 mm

SDZ-Stufenbohrer

GH V048 6492 R0001

Einzelbits 25 mm

Einzelbits 73 mm

SDZ-Bitbox 1

SDZ-Bitbox 2

SDZ-Stufenbohrer

ABB Akkuwerkzeuge Zubehör

HAMMER FIX 500

Ideal für Hammerfix 500

**Hammerbohrfutter
für Hammerfix 500 mit SDS-Plus-Schaft**
2,5 – 13 mm

SDZ-HBF 500
GH V048 5499 R0001

Hammerbohrset SDS-Plus

bestehend aus:


Profi-Bohrer SDS-Plus

- 5 x 110 mm
- 6 x 110 mm
- 6 x 160 mm
- 8 x 160 mm
- 10 x 160 mm

SDZ-SDS-Set 5-10
GH V048 6392 R0002



SDZ-SDS-Set 5-10



SDZ-HBF 500



Bit-Box 73 mm



Ideal für minifix® 210 und Minifix 1000

Bit-Set Schlitz/Kreuz in Box 6-teilig 73 mm

6 Bits 73 mm

Schlitz: 3,5; 5,5;

Kreuz: PH1; PH2; PZ1; PZ2

SDZ-Bitbox 3/73
GH V048 6091 R8005

Bit-Set Torx 6-teilig 73 mm

6 Bits 73 mm

Torx: T10; T15; T20; T25; T30; T40

SDZ-Bitbox Torx/73
GH V048 6091 R8006

¼" Nuss-Box mit ¼" Sechskantschaft (E 6,3)

8 Steckschlüssel:

4 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm;
7 mm; 8 mm; 10 mm; 13 mm

Adapter E 6,3 - 47 mm lang

SDZ-Nussbox 4-13
GH V048 6091 R8007



SDZ-Nussbox 4-13



SDZ-Bohrerset 2-6

**Profi Spiralbohrer-Box ¼" E 6,3
mit ¼" Sechskantschaft (E 6,3)**

5 Spiralbohrer im Set

mit Bitaufnahme

2,0 x 60; 3,0 x 70; 4,0 x 75;

5,0 x 85; 6,0 x 95

SDZ-Bohrerset 2-6
GH V048 6392 R0001

**Profi Gewinde Box ¼" mit Bohrer M3 – M10
mit ¼" Sechskantschaft (E 6,3)**

Gewindebohrerbits-Box mit passenden

Spiralbohrer-Bits

Gew. M3, M4, M5, M6, M8, M10

SpiBo 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5

SDZ-GBS
GH V048 6492 R0002

Bohrfutter

0,5 – 6 mm

mit ¼" Sechskantschaft

SDF-BF

GH V048 2020 R0001


Schnellspannbohrfutter

1 – 10 mm

mit ¼" Sechskantschaft

SDZ-SSBF 1000

GH V048 5499 R0002



SDF-BF



SDZ-SSBF 1000

MINIFIX 1000