

HAMMER FIX 500

...macht es *fix*. Und *fertig!*




ABB

Der Akku-Bohrschraubhammer von ABB. Kraftvoll, robust und leicht.

- + Inklusive Akku nur 2,5 kg leicht
- + Pneumatische Schlagwerk mit der Schlagkraft von 2,1 Joule, unerreicht in dieser Klasse
- + Zwei Ni-MH Akkus 3,0 Ah für langes und unterbrechungsfreies Arbeiten
- + SDS-Plus Aufnahme, für alle gängigen SDS-Plus Hammerbohrer
- + Sanftanlauf Funktion, perfektes Bohren auch bei schwierigem Untergrund
- + Schnellladegerät 45 min
- + LED Hilfsleuchte integriert
- + Verwendung als Akkuschauber mit serienmäßigen Bitadapter von SDS-Plus auf 1/4" Bit

SCHLAGKRAFT (HAMMER)

2,1 Joule



SDS-PLUS AUFNAHME

Technische Daten:

Gewicht:

2,5 Kilogramm, inkl. Akku

Maße, Länge / Breite / Höhe:

249 / 257 / 64 mm

Akku:

2 x 12 V/3,0 Ah Ni-MH

Ladezeit:

45 Minuten

Maximale Schlagkraft (Hammer):

2,1 Joule

Schlagzahl pro Minute:

4000 bpm

Maximales Drehmoment (Schrauben):

8,3 Nm

Drehmomenteinstellung:

5 Stufen von 1,5 Nm – 5,5 Nm

Drehzahl:

50 – 1000 U/min

Werkzeugaufnahme:

SDS-Plus

Über Adapter (mitgeliefert):

Sechskant Schnellaufnahme 1/4" (6,35 mm)

Über Hammerbohrfutter (Zubehör):

Bohrer 2,5 – 13 mm



INTEGRIERTER BITHALTER

SCHNELLLADEGERÄT

45 min.



2 AKKUS

3,0 Ah
Ni-MH

HAMMER FIX 500

...macht es *fix*. Und fertig!



GEWICHT INKL. AKKU

2,5 kg



ZWEI Ni-MH AKKUS (3,0 Ah)

WERKZEUGAUFNAHME

SDS-Plus

mit Bitadapter (inkl.)

1/4" (6,35 mm) Bit



LED LEUCHE

Auswahltablelle

Bezeichnung	Bestellangaben		bbn 40 13232 EAN	Preis 1 Stück €	Preis- grup- pe	Verp.- ein- St.
	Kurzbezeichnung	Erzeugnis-Nr.				
Werkzeug-Set im Koffer bestehend aus: 1 x Hammerfix 500, 2 x Akku 3,0 Ah SDF-AK 50, 1 x Ladegerät SDF-LG 50	Hammerfix 500	GH V048 0500 R0001	762024	589,00	22	1
Akku 12 V/3,0 Ah Ni-MH	SDK-AK 50	GH V048 0350 R0021	76201 7	89,50	22	1
Universalladegerät für SDF-AK 50 SDF-AK 320 SDF-AK 220	SDF-LG 50	GH V048 0350 R0011	76200 0	95,00	22	1



SDZ-SDS-Set 5-10

Zubehör

Hammerbohrset SDS-Plus bestehend aus: Profii-Bohrer SDS-Plus – 5 x 110 mm – 6 x 110 mm – 6 x 160 mm – 8 x 160 mm – 10 x 160 mm	SDZ-SDS-Set 5-10	GH V048 6392 R0002	–	29,95	22	1
Hammerbohrfutter 2,5 – 13 mm	SDZ-HBF 500	GH V048 5499 R0001	10543 7*	89,70	22	1



SDZ-HBF 500

* bbn-Nr. 40 19208

ABB

STRIEBEL & JOHN

EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

Druck Nr. 2GDC 040 013 L0101

ABB Stotz-Kontakt/Striebel & John
Vertriebsgesellschaft mbH

Telefon (0180) 5 69 20 02 (0,14 c/Min.)
Telefax (0180) 5 69 30 03

Postfach 10 12 69, 69002 Heidelberg
Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg

E-mail: asj.vertriebsservice@de.abb.com

Internet: www.abb.de/asj

Die Angaben in dieser Druckschrift gelten vorbehaltlich technischer Änderungen.